

Garant

Cono de contracción térmica 3°, delgado, HSK-A 100 A = 120, Ø de sujeción: 4mm


Datos de pedido

Número de pedido	308322 4
GTIN	4062406787028
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**
- **Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).**

Calidad de equilibrado 2,5/25 000 rpm. Con RFID/perforación Ballufchip.

Aplicación:

- **Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.**
- **Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.**

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890. Prolongaciones para mandril de contracción térmica n.º 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210 – 354450.

Descripción técnica

Ø exterior D	20 mm
Longitud de voladizo medida A	120 mm
Ø D ₂	10 mm
Ø de sujeción D ₁	4 mm
Adaptador	HSK-A 100 A = 120

Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica