

**Garant****Plaquita de ranurado neutro, HB9035, Ancho de tronzado w: 1,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275000 1,5
GTIN	4062406798994
Clase de artículo	21H

**Descripción****Ejecución:**

Con flancos rectificadas.

**Aplicación:**

Para Ø de escotadura pequeños en combinación con soportes para plaquitas n.º 274010–274026.

**Idóneo para:**

soportes para plaquitas n.º 274010–274026. Barra de mandrinar n.º 274170 – 274171.

**Descripción técnica**

Radio angular	0,15 mm
Material de corte	MD
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/rev,
Ancho de tronzado w	1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	TiCN
Condición de corte	continuo

Clase	HB9035
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	80 m/min	K
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		