

**Garant****Plaquita de ranurado neutro, HB9140, Ancho de tronzado w: 2,2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275003 2,2
GTIN	4062406805920
Clase de artículo	21H

**Descripción****Ejecución:**

Con flancos rectificados.

**Aplicación:**

Para Ø de escotadura pequeños en combinación con soportes para plaquitas n.º 274010–274026.

**Idóneo para:**

soportes para plaquitas n.º 274010–274026. Barra de mandrinar n.º 274170 – 274171.

**Descripción técnica**

Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/rev,
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiAlSiN <sup>2</sup>
Radio angular	0,2 mm
Ancho de tronzado w	2,2 mm
Condición de corte	continuo

Clase	HB9140
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	130 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	M
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		