


Garant**Plaquita de ranurado neutro, HU9310, Ancho de tronzado w: 1,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275006 1,5
GTIN	4062406805937
Clase de artículo	21H

Descripción**Ejecución:**

Con flancos rectificados.

Aplicación:

Para Ø de escotadura pequeños en combinación con soportes para plaquitas n.º 274010–274026.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 274010–274026. Barra de mandrinar n.º 274170 – 274171.

Idóneo para:

Para Ø de escotadura pequeños en combinación con soportes para plaquitas n.º 274010–274026.

Descripción técnica

Material de corte	MD
Radio angular	0,15 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Ancho de tronzado w	1,5 mm

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,03 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Clase	HU9310
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	380 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	360 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	280 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		