

Recipiente de transporte yapilable con paredes fijas, Profundidad útil × Ancho útil: 1200X800mm



Datos de pedido

Número de pedido	963560 1200X800
GTIN	4251572702700
Clase de artículo	96l

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte y de apilamiento resistente de chapa de acero con modelo de poste en W y soporte doblado. Con un robusto revestimiento de pared en forma de tubo en la parte superior, un robusto reborde redondo en la zona de la pared y la base y un campo de etiquetas con tacos para las pegatinas de carga (las pegatinas de carga se pueden retirar más fácilmente de los tacos). Robustas esquinas de apilado y recogida con ojal para grúa. Los contenedores grandes se pueden transportar con grúa mediante travesaños de grúa certificados en cadenas de tracción verticales con ganchos. Altura libre 100 mm.

Paredes fijas.

Lacado:

Gris ratón RAL 7005.

Nota:

Disponible también en rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 y azul de genciana RAL 5010. Consúltenos.

Descripción técnica

Capacidad de carga de la pila	10000 kg
Anchura de entrada	660 mm
Anchura	860 mm
Color	gris ratón RAL 7005

Profundidad de entrada	1060 mm
Modelo pared	Pared fija
Nivel de llenado	500 mm
Material	Chapa de acero
Peso	53 kg
apto para grúa	sí
Altura de paso inferior	100 mm
Profundidad	1260 mm
apilable	sí
Borde apilado 3 lados	no
Altura	670 mm
Capacidad de carga	2000 kg
Altura máxima de apilado	600 mm
con engarces de acceso	no
Esquina de carga con ojales de grúa	sí
Apilado combinado posible de diferentes tamaños	no
Anchura útil	800 mm
Profundidad útil	1200 mm
Tipo de producto	Contenedor grande de transporte apilable