

Recipiente de transporte yapilable con paredes fijas, Profundidad útil × Ancho útil: 800X500mm



Datos de pedido

Número de pedido	963560 800X500
GTIN	4251572701406
Clase de artículo	96l

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte y de apilamiento resistente de chapa de acero con modelo de poste en W y soporte doblado. Con un robusto revestimiento de pared en forma de tubo en la parte superior, un robusto reborde redondo en la zona de la pared y la base y un campo de etiquetas con tacos para las pegatinas de carga (las pegatinas de carga se pueden retirar más fácilmente de los tacos). Robustas esquinas de apilado y recogida con ojal para grúa. Los contenedores grandes se pueden transportar con grúa mediante travesaños de grúa certificados en cadenas de tracción verticales con ganchos. Altura libre 100 mm.

Paredes fijas.

Lacado:

Gris ratón RAL 7005.

Nota:

Disponibles también en rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 y azul de genciana RAL 5010. Consúltenos.

Descripción técnica

Altura máxima de apilado	500 mm
Esquina de carga con ojales de grúa	sí
Nivel de llenado	400 mm
Anchura	560 mm

Anchura de entrada	360 mm
Capacidad de carga de la pila	5000 kg
Altura	570 mm
Peso	27 kg
Color	gris ratón RAL 7005
Altura de paso inferior	100 mm
con engarces de acceso	no
Profundidad de entrada	660 mm
Apilado combinado posible de diferentes tamaños	no
Modelo pared	Pared fija
Borde apilado 3 lados	no
Profundidad	860 mm
apto para grúa	sí
Material	Chapa de acero
apilable	sí
Capacidad de carga	1000 kg
Anchura útil	500 mm
Profundidad útil	800 mm
Tipo de producto	Contenedor grande de transporte apilable