

Recipiente de transporte yapilable con paredes fijas, Profundidad útil × Ancho útil: 1200X1000mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | 963560 1200X1000 |
| GTIN | 4251572702755 |
| Clase de artículo | 96l |

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte y de apilamiento resistente de chapa de acero con modelo de poste en W y soporte doblado. Con un robusto revestimiento de pared en forma de tubo en la parte superior, un robusto reborde redondo en la zona de la pared y la base y un campo de etiquetas con tacos para las pegatinas de carga (las pegatinas de carga se pueden retirar más fácilmente de los tacos). Robustas esquinas de apilado y recogida con ojal para grúa. Los contenedores grandes se pueden transportar con grúa mediante travesaños de grúa certificados en cadenas de tracción verticales con ganchos. Altura libre 100 mm.

Paredes fijas.

Lacado:

Gris ratón RAL 7005.

Nota:

Disponibles también en rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 y azul de genciana RAL 5010. Consúltenos.

Descripción técnica

| | |
|---|------------|
| Modelo pared | Pared fija |
| Anchura de entrada | 860 mm |
| Capacidad de carga | 2000 kg |
| Apilado combinado posible de diferentes tamaños | no |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Borde apilado 3 lados | no |
| Anchura | 1060 mm |
| Esquina de carga con ojales de grúa | sí |
| Altura de paso inferior | 100 mm |
| apilable | sí |
| Capacidad de carga de la pila | 10000 kg |
| Altura máxima de apilado | 600 mm |
| Nivel de llenado | 500 mm |
| apto para grúa | sí |
| Peso | 60 kg |
| Altura | 670 mm |
| Profundidad de entrada | 1060 mm |
| Material | Chapa de acero |
| Profundidad | 1260 mm |
| con engarces de acceso | no |
| Color | gris ratón RAL 7005 |
| Profundidad útil | 1200 mm |
| Anchura útil | 1000 mm |
| Tipo de producto | Contenedor grande de transporte apilable |