

## duMONT

### Brocha de empuje hexagonal HSS Ajuste H8, Tipo: 10



#### Datos de pedido

Número de pedido	290431 10
GTIN	
Clase de artículo	29J

#### Descripción

##### Aplicación:

En un paso se brocha un hexágono interior.

#### Descripción técnica

Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima	1260 kg
Taladro de salida H8	10 mm
Long. brocha	244 mm
Longitud brochado acero	13 - 35 mm
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Herramienta de empuje

#### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		

Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones
Aceite	adecuado