

Garant**Fresa, TiAlN, Ø×Longitud js14 DC: 8X80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	190750 8X80
GTIN	4045197098757
Clase de artículo	11W

Descripción**Ejecución:****Geometría de corte especial para aluminio y plástico.**

Con sólo un filo cortante en el perímetro y frontal.

Con **mango escalonado**.

Tam. 5 × 100 se puede utilizar especialmente como fresa para ranuras de drenaje.

Aplicación:

Para el rebajado a fresa de ranuras en puertas y ventanas de aluminio o plástico con fresadoras especiales altamente revolucionadas (Elu, Haffner, etc.).

Descripción técnica

Voladizo L ₁ incl. cuello	54 mm
Número de dientes Z	1
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,23 mm
Ø de corte D _c	8 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Longitud total L	80 mm
Longitud de filo L _c	14 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Mango	Mango cilíndrico con h6
Tolerancia Ø nominal	js14
Ángulo de hélice	30 grados

Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS Co 5
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	200 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	120 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	100 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	78 m/min	P
CuZn	adecuado con restricciones	90 m/min	N
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		