



Tijeras para electricista con mango de 2 componentes y cortaalambres, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	768870 160
GTIN	4003773082699
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Una lámina con dentado fino, la otra lisa.

Forma angular, resistente.

Cabeza de cizalla de acero inoxidable. Mango de 2 componentes, resistente, reforzado con fibra de vidrio, con filo angular y ejecución optimizada para una ergonomía mejorada. Con ojal de fijación para colocar un seguro contra caída. Dos tijeras para electricistas para virolas de cable (0,5 – 6 mm² y 10 – 25 mm²). Con muelle de apertura, bloqueable para el transporte.

Hoja inferior de tijeras **con cortaalambres**.

Aplicación:

Corta alambres, cables, mangueras aislantes, caucho, cuero, etc. finos.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Tipo de producto	Tijera