

**Disco de corte diamantado, Ø de muela: 76mm****Datos de pedido**

Número de pedido	563422 76
GTIN	4059952539874
Clase de artículo	54B

Descripción**Ejecución:**

Discos de corte estrechos, especialmente para lugares estrechos.
Canto de corte diamantado sinterizado, cerrado. Corte limpio.

Aplicación:

Para cortar gres fino, azulejos y mármol.

Material:

Optimizado para: Gres fino, mármol, baldosas.

Idóneo para:

Lijadora angular pequeña con batería núm.. 077100.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	20150 min ⁻¹
Para grosor de material	5,7 - 9,5 mm
Ø de perforación	10 mm
Anchura del disco de corte	1,4 mm
Ø de muela	76 mm

Anchura hoja principal	1,1 mm
Medio abrasivo	diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Optimizado para material de trabajo	Piedra
Descripción de la forma	recta
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Máquina de accionamiento	Lijadora recta
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Piedra	adecuado		