



Disco de corte de metal duro, Ø de muela: 76mm



Datos de pedido

Número de pedido	563423 76
GTIN	4059952567549
Clase de artículo	54B

Descripción

Ejecución:

Discos de corte estrechos, especialmente para lugares estrechos.
Plato de acero con granulado MD soldado en la arista de corte.

Aplicación:

Para cortar madera, plástico, paneles de yeso.

Idóneo para:

Lijadora angular pequeña con batería. 077100.

Descripción técnica

Para grosor de material	3 - 5 mm
Anchura del disco de corte	1,8 mm
Velocidad de giro máxima	20100 min ⁻¹
Ø de muela	76 mm
Ø de perforación	10 mm
Anchura hoja principal	0,9 mm

Descripción de la forma	recta
Ángulo de inclinación recomendado	Radio grados
Optimizado para material de trabajo	Madera
Optimizado para material de trabajo	Paneles de fibra-yeso
Optimizado para material de trabajo	Plástico
Máquina de accionamiento	Lijadora recta
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		