

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, Sin revestimiento, Ø f9 D1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	220306 20
GTIN	4034221141989
Clase de artículo	26Y

**Descripción****Nota:**

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.

**Descripción técnica**

Anchura del chaflán angular con 45 °	0,4 mm
Longitud total L	40 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Ø de corte D	20 mm
Longitud de filo L <sub>2</sub>	30 mm
Avance f <sub>z</sub> para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,05 mm
Par de apriete recomendado	80 Nm
Interfaz DUO-LOCK	DL20
Ø D <sub>2</sub>	19,3 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	30 mm
Ancho de llave SW	16 mm

Tolerancia Ø nominal	f9
Número de filos Z	4
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
División de los cortes	desigual
Ángulo de hélice	37 grados
Características ángulo espiral	desigual
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 0,5×D
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Inserto de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		