

Garant**Plaquita de ranurado neutro, HB9140, Ancho de tronzado w: 1,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275003 1,5
GTIN	4062406805913
Clase de artículo	21H

Descripción**Ejecución:**

Con flancos rectificados.

Aplicación:

Para Ø de escotadura pequeños en combinación con soportes para plaquitas n.º 274010–274026.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 274010–274026. Barra de mandrinar n.º 274170 – 274171.

Descripción técnica

Material de corte	MD
Recubrimiento	TiAlN ²
Ancho de tronzado w	1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,03 mm/rev,
Radio angular	0,15 mm
Condición de corte	continuo

Clase	HB9140
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	130 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		