

**Recipiente de transporte yapilable con tapa, Profundidad útil × Ancho útil:
1200X1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	963561 1200X1000
GTIN	4251572702953
Clase de artículo	96l

Descripción**Ejecución:**

Recipiente de transporte y de apilamiento resistente de chapa de acero con modelo de poste en W y soporte doblado. Con un robusto revestimiento de pared en forma de tubo en la parte superior, un robusto reborde redondo en la zona de la pared y la base y un campo de etiquetas con tacos para las pegatinas de carga (las pegatinas de carga se pueden retirar más fácilmente de los tacos). Robustas esquinas de apilado y recogida con ojal para grúa. Los contenedores grandes se pueden transportar con grúa mediante travesaños de grúa certificados en cadenas de tracción verticales con ganchos. Altura libre 100 mm.

Con tapa.

Lacado:

Gris ratón RAL 7005.

Nota:

Disponible también en rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 y azul de genciana RAL 5010. Consúltenos.

Descripción técnica

Borde apilado 3 lados	no
Altura máxima de apilado	600 mm
apto para grúa	sí
Anchura de entrada	860 mm

Modelo pared	con tapa
Profundidad	1260 mm
Capacidad de carga de la pila	10000 kg
Altura de paso inferior	100 mm
apilable	sí
Peso	60 kg
Capacidad de carga	2000 kg
Color	gris ratón RAL 7005
Altura	670 mm
Nivel de llenado	500 mm
Apilado combinado posible de diferentes tamaños	no
Material	Chapa de acero
con engarces de acceso	no
Profundidad de entrada	1060 mm
Esquina de carga con ojales de grúa	sí
Anchura	1060 mm
Anchura útil	1000 mm
Profundidad útil	1200 mm
Tipo de producto	Contenedor grande de transporte apilable