

duMONT

Brocha de empuje hexagonal HSS Ajuste H8, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	290431 6
GTIN	
Clase de artículo	29J

Descripción

Aplicación:

En un paso se brocha un hexágono interior.

Descripción técnica

Taladro de salida H8	6 mm
Long. brocha	152 mm
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima	460 kg
Longitud brochado acero	7 - 19 mm
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Herramienta de empuje

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		

Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones
Aceite	adecuado