

**Amoladora angular GWS, Tipo: 17125SINOX****Datos de pedido**

Número de pedido	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Clase de artículo	03C

Descripción**Ejecución:**

Motor de 1700 W con regulación electrónica de la velocidad, ideal, p. ej., para el **mecanizado de acero fino**.

Mango de circunferencia ergonómico y excelente: Ergonomía de primera calidad gracias al tamaño del mango de circunferencia claramente reducido.

Alta protección para el usuario y control: KickBackControl, arranque suave, protección contra el re arranque, protección contra sobrecarga, amortiguación de vibraciones y preselección de la velocidad de giro.

Suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.

Descripción técnica

Ø máximo de muela	125 mm
Embalaje	Cartón
Particularidad	KickBack Control, protección contra re arranque
Consumo de potencia	1700 W
Tensión de red	230 V

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Rosca de conexión	M14
Bloqueo contra re arranque	sí
Arranque suave	sí
Quality Dress	GWS 17-125 S INOX
Tensión nominal	230 V
Peso	2,4 kg
Frecuencia de red	50 Hz
Parada kick back	sí
Intervalo de revoluciones	1900 - 7800 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares