

Garant
Fresa de punta esférica MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 3/6mm

Datos de pedido

Número de pedido	207362 3/6
GTIN	4045197600080
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

GARANT Diabolo: geometría especial, recubrimiento y metal duro para mecanizado duro.
Tolerancia: contorno de radio = $\pm 0,005$ mm.

Descripción técnica

Avance f_z para fresado copiador en acero < 65 HRC	0,019 mm
Avance f_z para contornear en acero < 65 HRC	0,019 mm
Ø de corte D_c	3 mm
Número de dientes Z	2
Ø de mango D_s	6 mm
Longitud total L	80 mm
Longitud de filo L_c	5 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Radio R	1,5 mm
Serie	Diabolo
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H

Tolerancia \varnothing nominal	f8
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,05×D en fresado copiador
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,2×D al contornear
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Fresa de esférica y fresa de bola

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 50 HRC	adecuado	190 m/min	H
Acero < 55 HRC	adecuado	170 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	150 m/min	H
Acero < 65 HRC	adecuado	110 m/min	H
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------