

**Garant**
**Fresa de achaflanado 45°, con rosca, Ø D: 17,5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	216102 17,5
GTIN	4045197469922
Clase de artículo	210

**Descripción**
**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descripción técnica**

Longitud total $L_{tot}$	30 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Rosca de alojamiento M	M10
Longitud de voladizo $L_1$	18 mm
Ø penetración mínima $D_{mín.}$	30 mm
Ø $D_2$	17,7 mm
Ø $D_1$ h6	10,5 mm
Ø de corte $D_c$	17,5 mm
Ø achaflanado máximo $D_{máx.}$	29,8 mm
Plaquita de corte adecuada	SD.. 090308
Número de filos Z	3

Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas	219805
Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas	219804
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP