

SCLT 05T104 diamantada, HB7810, Tipo: ALU



Datos de pedido

Número de pedido	216463 ALU		
GTIN	4045197658234		
Clase de artículo	21B		

Descripción

SCLT 05T104 diamantada ALU Radio angular: 0,4 mm Avance f_z por diente: 0,08 - 0,18 mm

Descripción técnica

Avance f _z por diente	0,08 – 0,18 mm		
Tipo	ALU		
Radio angular	0,4 mm		
Código ISO plaquita de corte	SCLT 05T104		
Clase	HB7810		
Material de corte	MD		
Número de cambios/cortes	4		
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar		



Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	1000 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	900 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	550 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		