

Garant**ANGT 160605 PPTR, HB7830, Tipo: ST1400**

Datos de pedido

Número de pedido	216015 ST1400
GTIN	4045197411242
Clase de artículo	21A

Descripción

ANGT 160605 PPTR ST1400 Radio angular: 0,5 mm
Avance f_z por diente: 0,13 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,13 mm
Tipo	ST1400
Radio angular	0,5 mm
Código ISO plaquita de corte	ANGT 160605 PPTR
Clase	HB7830
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	310 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	230 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	270 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		