


Garant**Fresas de MDI DIN 6535 HA, Sin revestimiento, Ø DC: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	202480 16
GTIN	4045197117168
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:****Aristas de corte super afiladas.**

Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Ángulo de incidencia con doble destalonado.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	16 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,065 mm
Ø de cuello D_1	15,8 mm
Número de dientes Z	4
Avance f_z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,09 mm
Voladizo L_1 incl. cuello	41 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Longitud total L	92 mm
Longitud de filo L_c	36 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 6535 HA con h6
Tolerancia Ø nominal	h6

Ángulo de hélice	38 grados
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	W
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,5 \times D$ en contornear
Refrigeración interior	no
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio	adecuado	180 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	105 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	180 m/min	N
PE-HD	adecuado	130 m/min	N
PA 66	adecuado	150 m/min	N
PEEK	adecuado	130 m/min	N
PF 31	adecuado	110 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	180 m/min	N
Cu	adecuado	140 m/min	N
CuZn	adecuado	180 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		

seco adecuado con restricciones

~~Aire~~ adecuado con restricciones

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB