



## Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap, Sin revestimiento, UNC: 7/16-14



### Datos de pedido

Número de pedido	133353 7/16-14
GTIN	4067263161875
Clase de artículo	12H

### Descripción técnica

Vástago cuadrado □	6,2 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de mango D <sub>s</sub>	8 mm
Tamaño de rosca	7/16-14 UNC
Longitud total L	100 mm
Pasos por pulgada	14
Número de filos Z	3
Ø de agujero para roscar	9,4 mm
Ø de rosca	11,11 mm
Paso de rosca	1,814 mm
Profundidad de rosca	33,33 mm
Norma	DIN 376
Tipo de rosca	UNC
Material de corte	HSS E
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados

Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	12 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	12 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	6 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		