

**Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap, Sin revestimiento, UNC: 3/4-10****Datos de pedido**

Número de pedido	133353 3/4-10
GTIN	4067263161905
Clase de artículo	12H

**Descripción técnica**

Número de ranuras de sujeción	3
Profundidad de rosca	57,15 mm
Pasos por pulgada	10
Paso de rosca	2,54 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	14 mm
Ø de rosca	19,05 mm
Norma	DIN 376
Material de corte	HSS E
Vástago cuadrado □	11 mm
Número de filos Z	3
Tamaño de rosca	3/4-10 UNC
Tipo de rosca	UNC
Ø de agujero para roscar	16,5 mm
Longitud total L	125 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B

Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	12 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	12 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	6 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		