

**Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap, Sin revestimiento, UNF: 3/8-24****Datos de pedido**

Número de pedido	138004 3/8-24
GTIN	4067263162421
Clase de artículo	12H

Descripción**Ejecución:****HOLEX Clever Tap:**

Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: perfil de rosca bronce templado.

HSS-E**Aplicación:**

Para rosca fina unificada UNF ASME – B1.1.

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	8,5 mm
Longitud total L	100 mm
Pasos por pulgada	24
Número de filos Z	3
Tipo de rosca	UNF
Ø de rosca	9,53 mm
Norma	DIN 374
Vástago cuadrado □	7 mm
Tamaño de rosca	3/8-24 UNF
Ø de mango D _s	9 mm
Profundidad de rosca	23,83 mm

Paso de rosca	1,058 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Material de corte	HSS E
Serie	CleverTap
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	6 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

