



Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap, Sin revestimiento, UNF: 1/2-20



Datos de pedido

Número de pedido	133404 1/2-20
GTIN	4067263161950
Clase de artículo	12H

Descripción técnica

Profundidad de rosca	38,1 mm
Longitud total L	100 mm
Tipo de rosca	UNF
Paso de rosca	1,27 mm
Vástago cuadrado □	7 mm
Ø de mango D _s	9 mm
Norma	DIN 374
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de agujero para roscar	11,5 mm
Número de filos Z	3
Material de corte	HSS E
Pasos por pulgada	20
Ø de rosca	12,7 mm
Tamaño de rosca	1/2-20 UNF
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B

Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	6 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		