

**HOLEX****Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 20X1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	132845 20X1,5
GTIN	4067263161776
Clase de artículo	12H

**Descripción técnica**

Vástago cuadrado □	12 mm
Norma	DIN 374
Número de ranuras de sujeción	3
Tipo de rosca	MF
Paso de rosca	1,5 mm
Ø de agujero para roscar	18,5 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Número de filos Z	3
Tamaño de rosca	M20×1,5
Profundidad de rosca	60 mm
Longitud total L	125 mm
Ø de rosca	20 mm
Material de corte	HSS E
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados

Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	28 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	12 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	12 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	17 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		