



Cámara termográfica, Tipo: 872S



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 474040 872S |
| GTIN | 4029547024801 |
| Clase de artículo | 47E |

Descripción

Ejecución:

Cámara para la representación visible de la radiación de infrarrojos. Con la extraordinaria calidad de la imagen y la reducida resolución de la temperatura también se pueden percibir las diferencias de temperatura más pequeñas. De este modo se puede realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la temperatura. **Reconocimiento Auto-Hot-Cold-Spot. Scale Assist:** establece automáticamente una escala significativa para medir los valores detectados. **Con cámara digital de 5 megapíxeles integrada.** El instrumento de medición se puede conectar con un smartphone vía Bluetooth y la **aplicación testo Thermography**. Manejo intuitivo con una moderna óptica de ajedrez.

Aplicación:

Para una conservación preventiva con el fin de controlar tanto las instalaciones mecánicas como también las eléctricas o los procesos de producción. Especialmente adecuado para conservación, trabajos artesanos en la construcción, sector de calefacción y fontanería, así como Facility Management.

Suministro:

Incluye cable USB, fuente de alimentación, batería de iones de litio, software profesional (descarga gratuita), instrucciones de puesta en marcha, instrucciones resumidas, protocolo de calibración y maleta.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Intervalo de temperatura | -30 - 650 °C |
| Precisión | ±2 °C o 2 % del valor de medición |
| Tamaño detector | 640×480 px |
| Distancia de enfoque mínima | 0,5 m |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 |
| Campo visual | 42×30 grados |
| Calibración | Precio a petición |
| Frecuencia de repetición de la imagen | 9 Hz |
| Sensibilidad térmica | 0,05 K |
| Suministro de energía | a batería |
| Tamaño de la pantalla | 3,5 pul |
| Tipo de producto | Cámara termográfica |

Servicios

| | |
|---|----------|
| CalibraciónTermómetro infrarrojo Tipo A | 027600 A |
|---|----------|