




Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 5mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG3109 5
GTIN	4067263102397
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Como n.º 203109.

Fresa de alto rendimiento con **separación de filo desigual** y **paso de la espiral desigual**.

Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Divisor de viruta para una rotura de viruta controlada.

Nota:

h_{\max} : los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.

$a_{e\max} = 0,07 \times D$ para el mecanizado TPC.

Descripción técnica

Longitud total L	62 mm
Longitud de filo L_c	17 mm
Ø de cuello D_1	4,8 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Ángulo de hélice	40 grados
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,1 mm
Dirección de aproximación	Horizontal e inclinado

Ø de mango D_s	6 mm
Número de dientes Z	5
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Tolerancia Ø nominal	f8
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HB
Voladizo L_1 incl. cuello	24 mm
Ø de corte D_c	5 mm
Espesor medio de viruta $h_{m\acute{a}x.}$ para fresar TPC en INOX < 900 N/mm ²	0,023 mm
Contenido	5
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,07×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	TPC
anillo de color	azul
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	380 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	340 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	240 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

Accesorios

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC Ø f8 DC 5 mm	203109 5
---	----------