



Lámpara LED con batería, Longitud: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	081564 300
GTIN	4067263252573
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo LED de batería plegable y delgada con **tres opciones de iluminación**. Se pueden utilizar en muchos campos de aplicación debido a su diseño delgado y los dos imanes.

- **Un foco y dos luces principales.**
- **Luz principal delantera regulable en 2 niveles de luz.**
- **Plegable en 180°.**
- **Nivel de carga siempre a la vista a través del indicador LED.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye el cable USB-C.

Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Bombilla	Módulo LED

Corriente de alumbrado	80 - 300 lm
Tipo batería	Ion de litio
Clase de protección IP	IP 54
Duración ilumin.	3 - 6 h
Cantidad de baterías contenidas	1
Peso	98 g
Anchura total	35 mm
Tipo de producto	Lámpara de inspección