

Garant**RDHX 12T3 MOTN, HB7515, Tipo: ST1400**

Datos de pedido

Número de pedido	212273 ST1400
GTIN	4045197554338
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Todas las plaqueta de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{máx.}} = 4,0$ mm.

Avance f_z por diente: 0,22 mm

Código ISO plaqueta de corte: RDHX 12T3 MOTN

Tipo: ST1400

Descripción técnica

Tipo	ST1400
Código ISO plaqueta de corte	RDHX 12T3 MOTN
Material de corte	MD
Clase	HB7515
Avance f_z por diente	0,22 mm

Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	430 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	330 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	270 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	230 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	210 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	230 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		