

**Garant****Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Ø D: 23,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	216100 23,5
GTIN	4045197429605
Clase de artículo	210

**Descripción****Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo $L_1$	30 mm
Ø de mango $D_s$ h6	20 mm
Longitud total $L_{tot}$	130 mm
Ø achaflanado máximo $D_{máx.}$	35,8 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Plaquita de corte adecuada	SD.. 090308
Número de filos Z	4
Ø D	23,5 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard

Tipo de producto

Fresa de achaflanado

---

**Accesorios**Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado  
3,8 Nm

211750 3,8

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas

219804

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas

219805

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx Plus® 15IP

674252 15IP