

**Garant**
**Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Tipo: 10**

**Datos de pedido**

Número de pedido	216550 10
GTIN	4045197685520
Clase de artículo	210

**Descripción**
**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo $L_1$	42 mm
Plaquita de corte adecuada	260986 HB725-1
Ø de mango $D_s$ h6	25 mm
Tornillo para plaquita	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø achaflanado máximo $D_{máx.}$	32,5 mm
Longitud total $L_{tot}$	100 mm
Número de filos Z	2
Ø D	10,4 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia delante	90 grados
Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	219844
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0