

Garant
Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Ø D: 8mm

Datos de pedido

Número de pedido	216100 8
GTIN	4045197133458
Clase de artículo	210

Descripción
Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Longitud de voladizo L_1	17 mm
Plaquita de corte adecuada	SD.. 090308
Ø achaflanado máximo $D_{máx.}$	20,2 mm
Ø de mango D_s h6	16 mm
Número de filos Z	1
Ø D	8 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard

Tipo de producto

Fresa de achaflanado

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas

219804

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
3,8 Nm

211750 3,8

Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas

219805

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 15IP

674252 15IP