

Garant**APMT 100305 TR, HB735, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 y 215870.

Para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{máx}} = 4,8$ mm.

Grosor de plaquita: 3,5 mm

Radio angular: 0,5 mm

Descripción técnica

Tipo	UNI
Radio angular	0,5 mm
Código ISO plaquita de corte	APMT 100305 TR
Clase	HB735
Material de corte	MD
Grosor de plaquita	3,5 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	330 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	255 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	205 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	175 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		