

**Garant**
**Fresa de achaflanado 45°, con rosca, Ø D: 8mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	216102 8
GTIN	4045197469908
Clase de artículo	210

**Descripción**
**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descripción técnica**

Rosca de alojamiento M	M6
Juego tornillo para plaquita reversible	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Longitud total $L_{tot}$	23 mm
Longitud de voladizo $L_1$	14 mm
Ø achaflanado máximo $D_{máx.}$	20,2 mm
Ø de corte $D_c$	8 mm
Ø $D_1$ h6	6,5 mm
Ø penetración mínima $D_{mín.}$	20,4 mm
Plaquita de corte adecuada	SD.. 090308
Ø $D_2$	9,75 mm
Número de filos Z	1

Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas	219805
Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas	219804
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP