

Garant
Fresa de achaflanado 45° de alto rendimiento, Mango cilíndrico, Ø D: 9mm

Datos de pedido

Número de pedido	216460 9
GTIN	4045197482167
Clase de artículo	210

Descripción
Aplicación:

Para el mecanizado eficaz en operaciones de achaflanado especialmente pequeñas. Para el achaflanado hacia delante y hacia atrás a velocidades elevadas.

Achaflanado hacia atrás posible a partir del tamaño 6.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,6** con varilla n.º **674252 tam. 6IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	90 mm
Ø achaflanado máximo $D_{máx.}$	15,7 mm
Ø de mango D_s h6	10 mm
Longitud de voladizo L_1	24 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 05T104
Juego tornillo para plaquita reversible	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Número de filos Z	2
Ø D	9 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Ángulo de ajuste κ	45 grados

Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219828