

Garant
Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	216550 6
GTIN	4045197685513
Clase de artículo	210

Descripción
Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	260982 HB725-1
Ø achaflanado máximo $D_{m\acute{a}x.}$	21 mm
Longitud de voladizo L_1	35 mm
Longitud total L_{tot}	90 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Número de filos Z	2
Ø D	6,2 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia delante	90 grados
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Tornillo de amarre Tipo 1	219795 1
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP