

Garant**Fresa de achaflanado 45° de alto rendimiento, Mango cilíndrico, Ø D: 12mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 216460 12 |
| GTIN | 4045197482174 |
| Clase de artículo | 210 |

Descripción**Aplicación:**

Para el mecanizado eficaz en operaciones de achaflanado especialmente pequeñas. Para el achaflanado hacia delante y hacia atrás a velocidades elevadas.

Achaflanado hacia atrás posible a partir del tamaño 6.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,6** con varilla n.º **674252 tam. 6IP**.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------|
| Longitud de voladizo L_1 | 24 mm |
| Ø de mango D_s h6 | 12 mm |
| Ø achaflanado máximo $D_{máx.}$ | 18,5 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219828 (6IP; 0,6 Nm) |
| Plaquita de corte adecuada | SC.. 05T104 |
| Longitud total L_{tot} | 100 mm |
| Número de filos Z | 4 |
| Ø D | 12 mm |
| Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico |
| Ángulo de biselado hacia atrás | 45 grados |
| Ángulo de ajuste κ | 45 grados |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Refrigeración interior | sí |
| Intercambio de herramienta | PowerCard |
| Tipo de producto | Fresa de achaflanado |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas | 219828 |