

HOLEX**Fresa de planear de 45°, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 63/5mm**

Datos de pedido

Número de pedido	214202 63/5
GTIN	4067263001904
Clase de artículo	220

Descripción

Ejecución:

Sin refrigeración interior.

Nota:Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	22 mm
Número de filos Z	5
Plaquita de corte adecuada	SE.. 1204..
Ø de corte D _c	63 mm
Longitud total L _{tot}	48 mm
Ø exterior máximo D _{máx.}	76 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Norma	Norma de fábrica
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219848
---	--------