

**HOLEX****Fresa de planear de 45°, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 80/6mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	214202 80/6
GTIN	4067263002017
Clase de artículo	220

## Descripción

**Ejecución:**

Sin refrigeración interior.

**Nota:**Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

## Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SE.. 1204..
Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	93 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	50 mm
Número de filos Z	6
Ø de corte $D_c$	80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados
División de los cortes	desigual
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Norma	Norma de fábrica
Tipo de producto	Fresa de planear

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219848
---	--------