



## Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 5X0,5



### Datos de pedido

Número de pedido	132845 5X0,5
GTIN	4067263152408
Clase de artículo	12H

### Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	3
Ø de rosca	5 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	3,5 mm
Vástago cuadrado □	2,7 mm
Número de filos Z	3
Material de corte	HSS E
Ø de agujero para roscar	4,5 mm
Profundidad de rosca	15 mm
Paso de rosca	0,5 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M5x0,5
Norma	DIN 374
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Longitud total L	70 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados

Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta $3 \times D$ en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	28 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	12 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	12 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	17 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		