

**Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap, Sin revestimiento, UNF: 10-32****Datos de pedido**

Número de pedido	138004 10-32
GTIN	4067263161462
Clase de artículo	12H

Descripción**Ejecución:****HOLEX Clever Tap:**

Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: perfil de rosca bronce templado.

HSS-E**Aplicación:**

Para rosca fina unificada UNF ASME – B1.1.

Descripción técnica

Número de filos Z	3
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	0,794 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Ø de agujero para roscar	4,1 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Longitud total L	70 mm
Tamaño de rosca	10-32 UNF
Tipo de rosca	UNF
Norma	DIN 371
Ø de rosca	4,83 mm
Pasos por pulgada	32

Número de ranuras de sujeción	3
Profundidad de rosca	12 mm
Serie	CleverTap
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2,5xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	6 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		