



## Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, MF: 6X0,75



### Datos de pedido

Número de pedido	130500 6X0,75
GTIN	4067263036319
Clase de artículo	12G

### Descripción

#### Ejecución:

Juego de 2 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

Rosca rectificada y destalonada de una pieza.

Tipo de rosca: MF

Material de corte: HSS

Norma: DIN 2181

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,75 mm

Longitud total L: 50 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 6 mm

Vástago cuadrado □: 4,9 mm

Ø de agujero para roscar: 5,2 mm

### Descripción técnica

Tamaño de rosca	M6×0,75
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Ø de rosca	6 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Paso de rosca	0,75 mm
Profundidad de rosca	12 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm

Norma	DIN 2181
Ø de agujero para roscar	5,2 mm
Tipo de rosca	MF
Longitud total L	56 mm
Material de corte	HSS
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	D
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		

Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones