



Fresa de avance elevado 7792VX, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 25/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	221900 25/4
GTIN	2050002058477
Clase de artículo	28R

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	40 mm
Longitud total L_{tot}	210 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Plaquita de corte adecuada	XD..
Ø de mango D_5 h6	25 mm
Tornillo para plaquita	229916 (T7; 0,8 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	0,9 mm
Tamaño de plaquita	06
Ø D_3	14 mm
Número de filos Z	4
Refrigeración interior	sí

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	48 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	39 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,87 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	13,2 mm
Ángulo de ajuste κ	10 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229916
--------------------	--------