



Foco LED con función de regulación CONNECT, Tipo: NOVA-2



Datos de pedido

Número de pedido	081232 NOVA-2
GTIN	5708997006719
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Las lámparas de trabajo Scangrip CONNECT se basan en el sistema CAS y también son compatibles con las baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas. Proyector LED con batería de alto rendimiento con función de regulación. La carcasa de aluminio moldeado por inyección es extremadamente robusta y resistente a fuertes golpes, impactos y vibraciones. Para uso con baterías CAS de 12 V y 18 V, baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas o conexión directa a la alimentación eléctrica de SCANGRIP®.

Función:

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 2,5$ mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Suministro:

Las lámparas se entregan sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores y fuentes de alimentación eléctrica adecuados para el suministro eléctrico por cable en el n.º 073870 - 073890 y 081249.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	12 V
Tensión de batería	18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado	200 - 2000 lm
Clase de protección IP	IP 30
Longitud total	163 mm
Altura total	163 mm
Anchura total	63 mm
Tipo de producto	Foco