



## Panel de luz LED CONNECT, Tipo: VEGA-4



### Datos de pedido

Número de pedido	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

Las lámparas de trabajo Scangrip CONNECT se basan en el sistema CAS y también son compatibles con las baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas. Panel de luz LED con batería de alto rendimiento con iluminación homogénea y sin deslumbramiento. La robusta carcasa de plástico de las lámparas, a prueba de golpes, es perfecta para todos los entornos de trabajo. Posibilidad de montaje en el soporte SCANGRIP®. Para baterías CAS de 18 V, baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas o conexión directa a la alimentación eléctrica de SCANGRIP®.

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Las lámparas se entregan sin batería ni cargador.

#### Nota:

Encontrará baterías, cargadores y fuentes de alimentación eléctrica adecuados para el suministro eléctrico por cable en el n.º 073870 - 073890 y 081249.

### Descripción técnica

Anchura total	103 mm
Longitud total	280 mm

Corriente de alumbrado	4000 lm
Suministro de energía	a batería
Tensión de batería	18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Clase de protección IP	IP 54
Altura total	288 mm
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Panel de luz