



## Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 25X1,5



### Datos de pedido

Número de pedido	132845 25X1,5
GTIN	4067263161806
Clase de artículo	12H

### Descripción técnica

Tipo de rosca	MF
Número de ranuras de sujeción	3
Tamaño de rosca	M25×1,5
Material de corte	HSS E
Número de filos Z	3
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Ø de agujero para roscar	23,5 mm
Paso de rosca	1,5 mm
Norma	DIN 374
Ø de mango D <sub>s</sub>	18 mm
Ø de rosca	25 mm
Vástago cuadrado □	14,5 mm
Longitud total L	140 mm
Profundidad de rosca	75 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados

Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	28 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	12 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	12 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	17 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		