

Garant
CNMG 160616, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	250338 HB7130-2
GTIN	4067263290643
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160616 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VG

Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 220 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	1,6 mm
Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm

Código ISO plaquita de corte	CNMG 160616
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Clase	HB7130-2
Rompevirutas	VG
Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado