

**Garant****KNUX 160405R, Clase: HB7130-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Clase de artículo	21G

## Descripción

KNUX 160405R HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 240 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	M
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	VM
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2

Clase	HB7130-2
Radio angular	1 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado